

特点

- 轻型铝合金
- 适用于多种应用
- 结构元素类型
- 与支架和连接器附件兼容

RS Pro 、 20 x 40 mm 、 5mm 凹槽、长 1000mm

RS 库存号： 361-3329



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 结构系统 80mm x 40mm Profile 8 元件，提供 2m ([761-3325](#)) 和 3m ([761-3329](#)) 长度，与 Profile 8 系列产品兼容。RS Pro 结构系统型号与 Profile 5，Profile 6 和 Profile 8 产品兼容，适用于一般工作场所家具系统结构，提供各种类型的坚固，轻质，易于互换的元件。

此系列包括以下铝合金支柱：

[761-3329](#) - 40 x 80 mm，8 mm 凹槽，长 3000mm，Profile 8 系列

[761-3325](#) - 40 x 80 mm，8 mm 凹槽，长 2000mm，Profile 8 系列

一般规格

结构元素类型	支柱轮廓
凹槽数	6.
材料	阳极氧化铝
应用	建筑、工业设备、汽车制造、管道


机械规格

支柱轮廓	40mmx 40mm
长度	3000mm
凹槽尺寸	8mm
质量 (g)	3.06kg/m
惯性力矩 (i _z)	70.16cm ⁴
截面模量 (宽 x)	17.54cm ³

兼容凹槽附件

库存号	项目
767-5601, 767-5604, 767-5608	端盖
767-5695, 767-5718, 767-5737, 767-5715, 767-5761, 767-5692, 767-5721, 767-5709, 767-5702	连接器支架和接头
767-5727	地板支架
<u>767-5645, 767-5642, 767-5654, 767-5667, 767-5648, 767-5651, 767-5658, 767-5660, 767-5664, 767-5673, 767-5636</u>	t 形槽螺母
<u>767-5822, 767-5686, 767-5689</u>	螺钉
<u>767-5711</u>	连接器
<u>767-5730, 767-5670, 767-5676</u>	通用 C7 连接器
<u>767-5686, 767-5682</u>	T-Matic 连接器
<u>767-5689</u>	螺钉连接器
<u>767-5695, 767-5698</u>	连接角度
<u>767-5743</u>	转子杠杆





RS Article no.	40 Character Description	Profile Length
7613325	Profile 8 80x40 light 2m	2000mm
7613329	Profile 8 80x40 light 3m	3000mm