

## Zelio relay range



### Presentazione

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gamma prodotto                 | Zelio Relay  |
| Tipo di prodotto o componente  | Presse   |
| Sistemazione morsetti contatto | Misto  |
| Compatibilità prodotto         | Plug-in relay RXM (2 OC)<br>Plug-in relay RXM (4 OC) |
| Nome abbreviato                | RXZ  |
| Vendita quantità indivisibile  | 10   |

### Caratteristiche tecniche

|  |   |
|--|---|
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [I <sub>th</sub> ] | 7 A   |
| Tensione nominale di impiego [U <sub>e</sub> ]                   | 250 V   |
| Coppia di serraggio  | < 0.8 N.m (M3 screw(s))                                     |
| Tipo di fissaggio  | Con vite pannello<br>Ad aggancio guida DIN simmetrica 35 mm |
| Simbologia   | CE  |
| Larghezza  | 29 mm   |
| Peso prodotto  | 0.053 kg  |

### Ambiente

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Connessioni - morsetti                | Morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14<br>Morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16<br>Morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14<br>Morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,2...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 16 |
| Norme di riferimento                  | IEC 61984  |
| Temperatura di stoccaggio             | -55...85°C   |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...55°C   |
| Grado di protezione IP                | IP20 conforme a EN/IEC 60529   |
| Resistenza dielettrica                | 2500 V   |

Garanzia contrattuale

---

|         |         |
|---------|---------|
| Periodo | 18 mesi |
|---------|---------|

---

Dimensioni

mm  
in.

