

SPI 27

Codice articolo: T0056402199N



Benefits

- › Tempo di riscaldamento ca. 180 sec.
- › Temperatura punta ca. 410°C



A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia




Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	230 V AC
Potenza	25 W
Famiglia di punte	SPI26
Unità di alimentazione	---
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	ca. 410
Intervallo di temperatura °F	ca. 770
Tempo di riscaldamento	180
Supporto di sicurezza	---
Deposito di sicurezza (optional)	---
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE