

## NOUVEAUTÉ

# nouméa



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
CI - HI

**NOUVEAU  
DESIGN**



■ 3833 COGNAC | POINTURE : 36 AU 48

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Dessus cuir



Chaussant large



Talon décroché



Cuir hydrofuge 7h

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire

- CEILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR
- RÉSISTANCE RENFORCÉE
- NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ, COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT
- SOUFFLET INTÉRIEUR
- CUIR RÉSISTANT À L'EAU 7H

**MAINTENANT DU 36 AU 48**



■ 4854 NOIR

## COMPOSITION

Dessus	Cuir Buffalo Crazy Horse / * Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	690 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,50
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14