

Anciennement connu comme : Hycron® 27-905



Huile



Applications lourdes

Gants de travail robustes, offrant une bonne prise et une protection confortable des mains

- **Poignée renforcée** : Combinant les technologies ANSELL GRIP™ et RIPEL™, les gants de travail ActivArmr® Hycron® 27-905 offrent une superbe adhérence et une répulsion des liquides, repoussant les huiles, les lubrifiants et les risques chimiques dans des conditions sèches, humides ou huileuses
- **Durabilité avancée** : L'enduction nitrile FORTIX™ Technology de ces gants de protection garantit une résistance à l'abrasion très avancée, pour une protection des mains vraiment durable
- **Confort accru** : les gants de sécurité ActivArmr® Hycron® 27-905 offrent une sensation de fraîcheur et une meilleure évacuation de la transpiration grâce à une doublure douce en polycoton.
- **Capacités antistatiques certifiées** : Ces gants industriels sans silicone sont conformes aux normes EN 1149, ce qui garantit l'intégrité du produit.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Construction
- Industrie minière
- Énergie

Applications

- Tri et ramassage des déchets
- Manipulation de matériaux abrasifs
- Manipulation d'objets secs, humides ou huileux de grandes tailles
- Maintenance/Entretien
- Assemblage primaire

Anciennement connu comme : Hycron® 27-905

Principales propriétés

- **Technologie ANSELL GRIP™** : plus d'adhérence, moins de force, plus de rendement.
- **Enduit nitrile souple** : Pour des gants très durables et résistants à l'abrasion
- **Doublure en polycoton doux** : Moins de transpiration, pour une sensation de fraîcheur et de confort

Technologies



<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4221C

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® Hycron® 27-905	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Coton/Polyester Modèle de manchette: Manchette de sécurité		8, 9, 10, 11	265-295 mm ; 10.43-11.61 pouces	Bleu	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.