

1700和1750 摇杆开关 16A 250Vac 单排和双排



- ▶ 尼龙摇杆开关
- ▶ 功率为20A,250V ac
- ▶ 单排和双排系列
- ▶ 多种端子可供选择
- ▶ 多种电路可供选择, 包括3个挡位
- ▶ 扁形摇杆和圆形摇杆



16(4)A 250Vac T85

UL 20A 250Vac非感性电流 (单排)
 UL 16A 250Vac 非感性电流 (双排)
 UL CSA (2挡类型) 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp
 UL CSA (3挡类型) 250Vac 1/2hp, 125Vac 1/4hp
 CSA 16A 250Vac 非感性电流
 UL 85°C文件E45221, CSA 文件LR10990
 UL 和 CSA参数不适用于复位型开关

内部测试

峰值电流 36A 依照 EN61058-1 & 20A 28Vdc

RoHS

符合RoHS 环保标准

电流为5安时, 可选择“A, B, C”及“关, A, A+B”电路
 3mm接触间隙, 标有字母μ除外。
 技术参数请查阅第4、5页。

摇杆开关

C 1750 H O - - -

端子 功能 推位 大身 其它要求

▶ 端子	▶ 功能		▶ 推位
C 6.3 x 0.8	单排 	双排 	H
H 4.8 x 0.8	1700 	1750 	
K 2.8 x 0.8	1710 μ 	1760 μ 	
T 焊接	1720 μ 	1770 μ 	R
X PCB 0.8 Sq	1721 μ 	1722 μ 	当摇杆位于开关的中间端子(2 & 5) 开关处于“开”状态。



C1700R0 ---



C1700H0 ---



C1760R0 ---





C1750H0 ---

大身

任选项



尺寸图 (mm)

单排
(图示为C端子)




配件
P232 标牌适用于
单排或双排系列


双排
(图示为C端子)



不带隔片




带隔片





可配M441端子隔片.

0
单排



0
双排



安装面板开孔尺寸
(适用于所有型号)
面板厚度(最大)
配两个螺母 - 3.5mm
无后螺母 - 6.5mm

颈部密封 M539

材质为腈
(适用于H&R推位)
推位外露



防水罩 M1080

材质为-EPDM
(只适用于R推位)



防水罩 M331


材质为PVC
(只适用于R推位)



防水罩内置尼龙螺母

固定螺母 (标准配置为M506 & T92)

T5六角形铜螺母
M506 六角形尼龙螺母



T92 铜螺母



M279 尼龙螺母

