

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

设备连接器 板后安装，4-位置，针式插头， 弯头， M8，编码: A，板后安装，M8 x 1，波峰焊



优势

- 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码，采用统一的设计

商业数据

订货号	1440096
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQJAA
产品关键代码	ABQJAA
目录页面	页码230 (C-2-2013)
GTIN	4046356480888
单件重量（含包装）	4.63 g
单件重量（不含包装）	4.5 g
原产地	DE

技术数据

安装

安装类型	板后安装 M8 x 1 带扁平螺母
组装说明	带扁平螺母

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
位数	4
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M8

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	镀镍铜

电气特性

额定过电压	1.5 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	4 A

连接数据

导线连接

连接方式	波峰焊
触点类型	针式插头

连接器

连接1

插座设计	针式插头
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M8

SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 设备连接器 板后安装



1440096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1440096>

编码	A
----	---

环境和真实条件

环境条件


保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M8圆形连接器
标准/规格	基于IEC 61076-2-104

图纸

示意图



M8针式引脚分配，4芯，插头侧视图

SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 设备连接器 板后安装



1440096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1440096>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	32f01563-8ca8-4184-b00a-1266c5551fd0

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn