

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Reading lamp
Applicazione	Reading USB charger
Montaggio dispositivo	Incasso
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Funzione interruttore	Dimmer
Applicazione interruttore	Commutazione accensione/spegnimento
Colore	Bianco
Mercato	Hotel

Caratteristiche tecniche

Type of USB power supply	USB type A
Attuatore	Pulsante
Potenza nominale della lampada	2 W
Tensione nominale di esercizio [ue]	240 V
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Touch type
Flusso luminoso	100 lm
Tipologia di connessione integrata	Porta USB
Corrente in uscita	2,1 A
Tipologia fissaggio	Viti
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	2,5 mm ² per flessibile cavi 2,5 mm ² per rigido cavi
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	45 mm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.