



Brand of NTN corporation





## Données techniques

BBE20UU

Douilles à billes standard fermées

### VISUEL(S)



### DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
Type de conception	BBE
Categorie de douille à billes	Standard ball bushings, closed
Standard	ISO dimension
Nombre de joints	2
Matière cylindre extérieur ou segments acier	100Cr6
Matière de la cage	PA
Graissage initial	Non/No
d - Diamètre Intérieur	20 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Page 1/2

## DEFINITION TECHNIQUE

<b>d - Tolérance diamètre Intérieur</b>	0,009/-0,001
<b>D - Diamètre Extérieur</b>	32 mm
<b>D - Tolérance diamètre Extérieur</b>	0/-0,011
<b>L - Longueur</b>	45 mm
<b>L - Tolérance Longueur</b>	0/-0,2
<b>L1</b>	31,5 mm
<b>Tolérance L1</b>	0/-0,2
<b>D1 - Diamètre</b>	30,3 mm
<b>L2</b>	1,6 mm
<b>Nombre de rangées de billes</b>	5
<b>Masse</b>	0,102 kg

## PERFORMANCE PRODUIT

<b>Cmin</b>	877000 mN
<b>Cmax</b>	1283000 mN
<b>C0min</b>	1370000 mN
<b>C0max</b>	2004000 mN
<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	353,15 °K

