

特点

- 安装快、方便
- 2m 长
- 特别适用于清洁电缆管理。
- 开槽
- 条形和通道地板上的断点

RS Pro 灰色一字面板线槽 - 开放式槽， W30 mm x D60mm , L2m , PVC

RS 库存号: 136-9107



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

线槽

商品描述属性 1

超值品牌 RS Pro 提供一系列高质量灰色一字电缆线槽。此刚性线槽由无铅和阻燃 PVC 制成，设计用于允许用户将其固定到应用区域，允许简单但有效的安装和安全的电缆整理

一般规格

线槽 / 链类型	一字面板线槽
材料	pvc
颜色	灰色
火灾行为	自熄灭
抗紫外线	PVC 在条件下对紫外光具有永久性，不能排除紫外线下的颜色变化
角度	90°
应用	电气车间，办公室和室内工作空间，学校，医院和酒店

机械规格

长度	2m
宽度	30mm
深度	60mm
插槽类型	打开
介电强度	>30kV/mm

线槽

操作环境规格

工作温度范围:

-20°C 至 60°C

认证

符合标准

CE, CULus 认证, DIN EN50085, EN45545
HL2, GL, VDE 0472

F2000	Height (H) in mm	Width (W) in mm							
	30	30							
	40	25	30	40	60				
	60	25	30	40	60	80	100	120	
	80	25	30	40	60	80	100	120	
	100		30	40	60	80	100	150	
	120		40	60	80				

* Dimension 200x60 mm with a different punch picture

