

## CARATTERISTICHE

- Vite jack in acciaio dolce zincato con azionamento manuale
- Vite a pressione azionabile con dita, diam. 5 mm  
Lunghezza 59 mm
- Filettatura 4-40UNC
- Materiale in acciaio con finitura in zinco
- Vite per connettori D sub

## Coperchio con vite di sollevamento e vite RS Pro

Codice RS: 470-522



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

**Descrizione del prodotto**

Viti a pressione in acciaio dolce zincato RS Pro per l'uso con coperchi avvitati (coperchi non in dotazione). Questi tipi di viti a pressione possono essere utilizzati per tenere insieme i connettori D-Sub. Quando svitate, consentono di smontare le metà del connettore. Queste piccole viti jack sono dotate di teste delle viti che consentono alle dita dell'utente di ruotare il martinetto. La testa può avere una filettatura femmina interna, con l'albero a vite filettato esternamente maschio che si estende da questo.

**Specifiche generali**

<b>Tipo di accessorio</b>	Vite a pressione
<b>Per l'uso con</b>	Avvitare il coperchio
<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Fine</b>	Zinco
<b>Dimensione filettatura</b>	4-40 UNC
<b>Applicazione</b>	Prevenendo lo stress meccanico, forniscono schermatura EMI/RFI e protezione dagli elementi, applicazioni industriali, commerciali e domestiche e ambienti

**Specifiche meccaniche**

<b>Lunghezza totale</b>	60mm
-------------------------	------

**Omologazioni**

<b>Conformità/certificazioni</b>	2011/65/EU e 2015/863
----------------------------------	-----------------------

