


bouchon B-M7

N° de pièce: 174309

★ Programme standard

selon DIN 908, avec joint.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Couple de serrage nominal	3,35 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	2 g
Mode de fixation	Six pans creux, cote sur plats 3
Raccord pneumatique 1	Filetage M7
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau bouchon d'obturation	Acier galvanisé
Matériau joint torique	Acier inoxydable NBR