

特点

- 正面铰链，薄型开关
- 凸起胎面花纹
- 脚部或 Palm 操作
- 瞬时型（非闭锁）操作、带单刀双掷触点
- 随附 2m 电缆
- 双型号 - 2 个常开触点
- 单脚踏开关还提供红色 (RS 325-2686)、绿色 (RS 325-2692) 和黄色 (RS 251-2224) 版本
- 工作温度：-5°C 至 40°C

RS Pro 瞬时脚踏开关 - 热塑性外壳材料、sp-co、3 a 触点电流、250V 触点

RS 号： 325-2686



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 脚踏开关适用于多种应用。薄型开关设计可提高用户舒适度，由塑料制成，带有凸起胎面花纹

此系列脚踏板开关包括：

218-4245 - 瞬时型单刀双掷（单刀双掷）

218-4267 - 瞬时型单刀双掷（单刀双掷）

251-2224 - 瞬时型单刀双掷（单刀双掷）、黄色盖和黑色基座

325-2692 - 瞬时型单刀双掷（单刀双掷）、绿色盖和黑色基座

325-2686 - 瞬时型单刀双掷（单刀双掷）、红色盖和黑色基座

325-2715 - 瞬时型、2 常开

513-5145 - 瞬时型、2 x 单刀单掷、医疗认证

一般规格

联系人配置	sp-co
开关操作	瞬时
外壳材料	热塑性材料
交换机环境	通用
触点材料	银
颜色	红色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	2meters 黑色 3 芯电缆

电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电压（直流）	24V
触点额定电流	3A

机械规格

长度	90mm
高度	27mm
尺寸	90mm x 65mm x 27mm
宽度	65mm

操作环境规格

工作温度	-5°C 至 40°C
------	-------------


保护类别

ip 等级	IPX7
-------	------

认证

符合标准	2014/35/eu 、 en 60950
合规性 / 认证	en 61058-2-1 ; en 61058 ; en 60601-1 ; en 60950 、 rohs





Outline Dimensions

