




## Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25



EC 1935/2004 FCM FDA

## Application

|                                   |                                        |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Tenue en pression                 | 120 bar                                | 12 MPa |
| Remarque sur la tenue en pression | pour le raccordement capteur - raccord |        |

## Tests / homologations

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                 |

## Données mécaniques

|                                                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids [g]                                                                   | 8,2                                                                                                      |
| Matières en contact avec le fluide                                          | inox (1.4404 / 316L)                                                                                     |
| Raccordement capteurs                                                       | G 1/8 taraudage Ø 3 mm                                                                                   |
| Raccord process                                                             | Raccord à souder Ø 18 mm ; taille nominale du tube: DN25...DN100; épaisseur de la paroi du tube: 1,25 mm |
| Caractéristiques de surface<br>Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra < 0,4 µm                                                                                              |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|