

# Fiche technique du produit

Spécifications



## EcoStruxure Control Expert - Small - Equipe - Licence fixe - e-Licence

CEXSPUCZSTPAZZ

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Control Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de logiciel	Service pack base
Type de licence	Licence nœud verrouillé
Version logicielle	V16
Operating system requirement	Windows 10 Windows 11 Windows Server 2019 Windows Server 2022
Langue utilisateur	Italien Chinois Espagnol Anglais Allemand Français

### Complémentaires

Catégorie de la licence	Permanent
Compatibilité produit	Contrôleur Modicon
Logiciel de programmation	Control Expert small
Fonction du logiciel	Ingénierie
Option d'hébergement	On-premise
Taille de la licence	Team (10 utilisateurs)
Memory requirement	8 GB
Résolution de l'afficheur	800 x 600 pixels VGA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	1 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm
Poids de l'emballage 1	1 g

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois