

KERN OBL125

Das Variable für den flexiblen Anwender im Labor und der Ausbildung



Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	100 - 240 V

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	435 x 400 x 280 mm
Peso bruto:	8 kg
Peso neto:	6,700 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Ángulo de inclinación del tubo:	30°
Dimensiones (AxPxAl):	395 x 200 x 380 mm
Distancia entre ojos:	Infinity
Distancia entre ojos (max):	75
Distancia entre ojos (min):	50
Rotación del tubo 360°:	si
Tubo:	Binocular