



## METALIKS

*Hardium+ Incolore*



### MONTURE

- Monture en métal hyppollaergénique (monel)
- Plaquettes de nez ajustables pour s'adapter à tous styles de visages
- Double pont de nez
- Branches spatules confortables avec embouts souples pour un ajustement parfait
- Poids : 33 g.

### OCULAIRE

- Oculaires Poly incolores décentrés extrêmement courbés (base 10) pour une meilleure couverture du visage et un excellent champ de vision
- Qualité Optique classe 1 (aucune déformation)
- Résistance à l'impact (45m/s)
- 100% filtration UV (conforme à la norme EN 170)
- Technologie Hardium+ = traitement multi-couches extrêmement résistant aux rayures avec anti-buée
- Transmission de la Lumière Visible = 92%

### UTILISATION

- Risques mécaniques (marquage F - 45m/s)  
- projections de particules solides (métal, bois...)  
meulage, forage, taille de pierres, maintenance...
- BTP
- Rayons UV (coups d'arc accidentels)
- Humidité

### CONTRE-INDICATION

Ne protège pas contre les projections de liquides, poussières, métal fondu, ou pour les travaux de soudage ou laser.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

*CE AOS EN166 - F*

AOS = Fabricant Aearo  
EN166 = N° de la norme  
F = Résistance aux impacts (45m/s)  
CE = Sigle européen de conformité

### NORMES

Ce produit est conforme à la Directive du Conseil Européen 89/686/EEC et à la norme EN166 :2001

Examen CE de Type n° 1202

Testé par INSPEC (organisme notifié n°0194)  
Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury  
Buckinghamshire, HP22LW, England

*Conforme aux normes EN166 - EN170*

### MARQUAGE DE L'OCULAIRE

*2-1,2 . AOS . 1 . F*

2 = Filtre UV (conforme à la norme EN 170)  
1,2 = N° d'échelon (oculaire incolore)  
AOS = Fabricant Aearo  
1 = Classe optique (port permanent)  
F = Résistance aux impacts (45m/s)

### REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
71460-00001CP			PC Hardium+