




Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	649
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité	
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	