

特点


- 自调整、带硬化钢刀片
- 中碳钢板框架
- 玻璃填充尼龙注塑软质手柄
- 集成电线切割器（用于单条电线）、剥离长度调节和钳口张力控制

RS Pro 剥线钳、0.2mm → 6mm

RS 号： 613-044



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。



一般规格

电缆类型	圆形
剥离范围	0.4 至 6mm
最小尺寸	0.2mm
最大尺寸	6mm
材料	用于钳架的中碳钢板（ ss41 ）、玻璃填充尼龙注塑软手柄。高碳钢（ sk-5 ）、用于切割和剥线刀刀片。
表面	化学黑化
应用	剥线钳主要由电工或机械师使用，但亦可用于家中的任何 DIY 工具箱中。

机械规格

总长度	170mm
硬度	切割和剥线刀刀片经过热处理、达到 hrc 48 至 53° 铆钉 hrc 25°

认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
经 vde 认证	否

