

PTFIX 10/S-F - 法兰

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082917>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰，采用螺钉固定，用于直接安装10 mm² FIX模块，深度: 25.1 mm，宽度: 8.6 mm，高度: 37 mm，颜色: 灰色



商业数据


订货号	1082917
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	BEAZ11
产品关键代码	BEAZ11
GTIN	4055626817033
单件重量 (含包装)	4.3 g
单件重量 (不含包装)	4.35 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

尺寸图	
	
宽度	8.6 mm
高度	37 mm
深度	25.1 mm
孔径	5.8 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

PTFIX 10/S-F - 法兰


1082917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082917>



图纸

尺寸图



PTFIX 10/S-F - 法兰

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082917>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082917>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27370419
ECCLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn