

操作器

61-
1150.0

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-1150.0...>

您的产品:



61-1150.0 操作器

正面

正面尺寸:	24 mm x 24 mm
正面形式:	方形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

安装开孔:	Ø 16 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩发光:	发光
-------	----

机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	>15 000次交配周期, 2 百万次
操作力:	3 ... 5 N 速动开关元件, 3.5 ... 11 N 慢动开关元件
操作行程:	3 mm
拧紧力矩:	最大 0.5 Nm
重量:	0.006 kg

环境条件

IP保护:	IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529
-------	---

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 16 mm, 24 mm x 24 mm, 发光, 方形, 黑色, 塑料, 自复位

内部尺寸: 20 mm x 20 mm


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:



安装开孔:



A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 螺钉端子

外形尺寸:



A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = 螺钉端子

E = 慢速开关元件

F = 快动开关元件