

Raccordement RJ45, 30 mm, Métal mat, gris sable







Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Port RJ45
Version du produit	RJ-45 Cat. 6
Désignation type de produit	3SU1
Organe de commande	
Diamètre extérieur de l'organe de commande	38 mm
Caractéristiques techniques générales	
Indice de protection IP	IP65
Conditions ambiantes	
Température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Montage/ fixation/ dimensions	
Forme de la découpe	rond
Diamètre de montage	30,5 mm
Hauteur de montage	5 mm
Largeur de montage	38 mm
Profondeur	35,25 mm

Accessoires

Matériau de l'accessoire	métal
Couleur de l'accessoire	gris sable

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 UR	 EAC	 EG-Konf.	 ABS

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0>





Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1960-0GB80-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0GB80-0AA0&lang=en



dernière modification :

02-10-2019