

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI

Product ID: MDP2DVIS



L'adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI (Single-Link) MDP2DVIS vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort à des écrans DVI-D, dont des télévisions et des home cinéma HD d'Apple, éliminant ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible DisplayPort.

Contrairement aux adaptateurs vidéo passifs, cet adaptateur DisplayPort vers DVI offre une conversion active qui peut être utilisée avec toute sortie Mini DisplayPort, ce qui est idéal pour les cartes graphiques qui ne peuvent produire des signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity par ex.).

Prenant en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet appareil compact offre une solution simple pour adapter des sorties Mini DisplayPort PC ou Mac® à des écrans, télévisions ou projecteurs DVI.

L'adaptateur Mini DP vers DVI est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec un nouveau périphérique Mini DisplayPort
- Parfait pour les écrans de grand format qui utilisent les hautes résolutions DVI
- Adaptation des cartes graphiques ne prenant pas en charge les signaux DP++
- Idéal pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire

Features

- Prise en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 1920 x 1200
- Compatibilité avec les cartes vidéo ne produisant pas de signaux DP++ (multimode)
- Conformité avec les spécifications DisplayPort 1.1a
- Compatibilité avec le format HDCP 1.3
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini-DisplayPort
	Normes de l'industrie	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
	Prise en charge audio	Non
	Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1920x1200
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	1.7 in [44 mm]
	Longueur de câble	4.7 in [12 cm]
	Longueur du produit	7.9 in [200 mm]
	Poids du produit	1.3 oz [38 g]
Informations d'emballage	Poids brut	1.7 oz [47 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini-DisplayPort vers DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.