

SK 20 - 屏蔽端子

3025189

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3025189>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

屏蔽连接夹，用于汇流条上的屏蔽，触点电阻 < 1 mΩ



优势

- 操作简单
- 弹簧加载，顶头面积大
- 适合于直接安装和汇流条安装
- 滚花螺钉
- 作为组件，屏蔽连接无法获得易爆区电气设备相关指令和标准的认证。因此，即使在未获得相应认证和标识的情况下，也可以将屏蔽连接夹用于易爆区域。

商业数据

订货号	3025189
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7512
产品关键代码	BE7512
目录页面	页码568 (C-3-2019)
GTIN	4017918130312
单件重量 (含包装)	28.8 g
单件重量 (不含包装)	28 g
原产地	DE

SK 20 - 屏蔽端子

3025189
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3025189>



技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽夹
针距	24 mm
连接量	1
行数	1


电气特性

额定条件下的最大功耗	0 W
接触电阻	< 0.001 Ω

连接数据

螺纹	M4
紧固扭矩	0.8 ... 0.8 Nm

尺寸

尺寸图	
宽度	24 mm
高度	19.5 mm
深度	75 mm
针距	24 mm

外部尺寸

外径	5 mm ... 20 mm
----	----------------

材料规格

颜色	银色
标识材料	钢

电缆/电线

电缆外径	5 mm ... 20 mm
------	----------------

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

安装

安装类型	中性汇流条
------	-------

SK 20 - 屏蔽端子


3025189

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3025189>




图纸


尺寸图



尺寸图



图表



SK 20 - 屏蔽端子

3025189

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3025189>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20 - 屏蔽端子



3025189
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3025189>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn