

HyFlex® 11-840

PROTEZIONE MECCANICA

 MULTIUSO

 LEGGERO

MODELLO #	COSTRUZIONE	GAUGE	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MODELLO/ TIPO DI RIVESTIMENTO	MODELLO DI POLSO	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
11-840 	A filo continuo	15	Spandex Nylon	Schiuma di nitrile	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Nero e grigio	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone



DESCRIZIONE

- Il rivestimento (in attesa di brevetto) in schiuma di nitrile FORTIX™, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 4 contro le abrasioni, fino a tre volte superiore alla resistenza all'abrasione di altri guanti leggeri, rivestiti e a filo continuo.
- Il rivestimento FORTIX™ è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.
- Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggior destrezza).
- Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, il guanto HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni.
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.

OSSERVAZIONI

- Adatto per applicazioni particolari

TECNOLOGIA EVIDENZIATA

Fortix®



Massima durata e vestibilità superiore per manipolazioni di precisione in applicazioni abrasive

INDUSTRIE PRIMARIE



APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole e medie dimensioni
- Alimentazione delle linee
- Manipolazioni generali
- Ricezione di materie prime
- Avvitare e svitare



EN 388
4231

CATEGORIA II

Data di stampa: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu