



### Polypropyleen spiraalslang, slijtvast, grote wikkeling

- SPF

SPF-spiraalslang wordt met name gebruikt als bundelingen met grote diameters tegen slijtage moeten worden beschermd, zoals in windenergie-installaties, werktuigen en de petrochemische industrie.


#### Hoofdkenmerken

- dikwandig en zeer robuust
- uitstekende bescherming tegen mechanische belasting
- zeer goede slijtvastheid
- zeer goed bestand tegen oliën
- beschikbaar in diameters tot 50 mm
- ideaal voor grotere bundels



SPF-spiraalslang is extreem robuust en slijtvast.

<b>MATERIAAL</b>	Polypropyleen (PP)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-30 °C tot +100 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB



type SPF (brede spiraalbreedte)

TYPE	Ø D	Spoed (P)	Max. Ø	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
SPF10	10	10	13	1,0 m	zwart (BK)	162-20100
SPF15	15	13	18	1,0 m	zwart (BK)	162-20150
SPF20	20	18	23	1,0 m	zwart (BK)	162-20200
SPF25	25	19	29	1,0 m	zwart (BK)	162-20250
SPF30	30	20	34	1,0 m	zwart (BK)	162-20300
SPF35	35	20	39	1,0 m	zwart (BK)	162-20350
SPF40	40	20	45	1,0 m	zwart (BK)	162-20400
SPF50	50	22	56	1,0 m	zwart (BK)	162-20500

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.