



Usages multiples



Applications légères

Gants durables avec grip offrant une grande tactilité dans des conditions sèches ou légèrement huileuses

- **Durabilité accrue** : Dotés d'une paume enduite de polyuréthane, les gants de protection EDGE® 48-125 offrent une protection contre l'abrasion de niveau EN 4 ainsi qu'une bonne résistance à la préhension et à la déchirure.
- **Confort maximal** : La doublure en tricot sans couture de ces gants de protection des mains pour travaux légers est associée à un poignet en tricot élastique enduit de polyuréthane noir, blanc ou gris, qui offre une bonne flexibilité et une bonne dextérité par rapport aux gants en toile de coton et aux gants en coton épais.
- **Une véritable polyvalence** : Fabriqués à partir d'une doublure en polyester de calibre 15, très confortable et dextre, les gants de travail de sécurité EDGE® 48-125 sont économiques et existent en noir, blanc et gris.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Électronique
- Énergie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Transport
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Assemblage de petites pièces
- Manutention générale
- Conditionnement
- Contrôle qualité

Principales propriétés

- **Revêtement en polyuréthane :** Gants résistants à l'abrasion et à la déchirure avec poignée
- **Structure sans couture :** Pour des gants de sécurité avec plus de confort et d'agilité
- **Doublure en polyester de calibre 15 :** Pour des gants légers, tactiles et dextres

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



4131



4121A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE® 48-125	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Polyester Modèle de manchette: Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	215-270 mm ; 8,46-10,63 po	Blanc	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.