





PL80A-AF

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
PL80A-AF	5334483

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/

Tekniska data i detalj


Tekniska data

Tillbehörsgrupp	Reflektorer
Tillbehörsfamilj	Fyrkantig
Beskrivning	Rektangulär, påskruvbar, imfri reflektor
Infästningstyp	Skruvbar, 2-hålsfäste
Omgivningstemperatur, drift	-20 °C ... +65 °C
Mått	84 mm x 9,1 mm
Reflekterande yta	77 mm x 77 mm
Särdrag	Imfri funktion vid +4 till +50 °C
Material	PMMA/ABS

Klassificeringar

ECl@ss 5.0	27279203
ECl@ss 5.1.4	27279203
ECl@ss 6.0	27279203
ECl@ss 6.2	27279203
ECl@ss 7.0	27279203
ECl@ss 8.0	27279203
ECl@ss 8.1	27279203
ECl@ss 9.0	27273601
ECl@ss 10.0	27273601
ECl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Måttritning (Mått i mm)



SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com