


面板安装插座 SLB4-G...

绝缘型硬质插座, Ø 4 mm。可对接带有硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。接线柱可以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。

连接方式: M4螺栓和焊接孔

SLB4-G



订货号	型号	额定电压/额定电流		*标准颜色										
23.3020-*	SLB4-G	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	Au c	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										
49.7043-*	SLB4-G/N-X	1000 V, CAT III / 32 A 600 V, CAT IV / 32 A	Ni c	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

零件

23.7111-*	BI-SLB4-G	导体SLB4-G不带螺母		
49.7034-*	BI-SLB4-G/N	导体SLB4-G/N-X不带螺母		
23.5120	MUR/M12x0,75	圆螺母	SLB4-G, SLB4-G/N-X	第149页
23.5108	SSP4	垫圈, 适用于 SLB4-G		第149页
22.6509	MU0,8D/M4	2个六角螺母, 适用于	SLB4-G	第148页
22.6539	MU0,8D/M4N	2个六角螺母, 适用于	SLB4-G/N-X	第148页
22.6511	U/M4	垫圈, 适用于 SLB4-G		第149页
22.6533	FS/M4	弹簧垫圈, 适用于	SLB4-G	第150页



管状扳手 SS2, SS425, 第152页



安装说明 MA165

www.staubli.com/electrical