


Joint

U-SEAL 50 ST



Application

Température du fluide	[°C]	-30...100
Tenue en pression	400 bar	40 MPa

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...100
----------------------	------	-----------

Données mécaniques

Poids	[g]	96,5
Diamètre intérieur	[mm]	12
Diamètre extérieur	[mm]	21
Matières		NBR; acier

Remarques

Unité d'emballage	50 pièces
-------------------	-----------