

## Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 010 0901
规格	Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09300100901">https://harting.com/09300100901</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Drive®
上壳/底座类型	用于电机应用的底座
上壳/底座介绍	粉末涂层

### 版本

尺寸	10 B
锁定类型	单锁扣
Han-Easy Lock®	有

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12
间距组装固定孔	68 mm

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料(密封件)	NBR

## 材料特性

材料 ( 锁扣 )	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色 ( 锁扣 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 苯
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	240 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140044876
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466