

CARACTERÍSTICAS

- Tornillos mecánicos conformes a los estándares DIN85 y DIN963A
- Tuercas conformes al estándar DIN934
- Arandelas conformes a los estándares DIN125
- Acero inoxidable A2
- Generalmente no magnético

Kit de tornillos/pernos de acero inoxidable de 3168 piezas, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6

Código RS 281-978



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta este juego de tornillos mecánicos de cabeza avellanada y alomados con huella en cruz de alta calidad ideales para muchas aplicaciones. Los tornillos mecánicos se utilizan en orificios roscados, que pueden proporcionar una unión más resistente entre el tornillo y el material en el que se acciona. Esto, combinado con la rosca de tornillo completa, se traducirá, por tanto, en un acabado de mayor calidad y, por tanto, en un producto de mayor calidad en general.

Especificaciones

Número de piezas	3168
Tipo de tornillo/perno	Tornillo mecánico
Forma de la cabeza	Plana, panorámica
Tipo de unidad	Ranura
Contenido del kit	m2- L-6mm Cant. 100, L-12mm Cant. 100mm, tuercas 200, arandela 200 M2.5- L-6mm Cant. 90, L-12mm Cant. 90mm, tuercas 140, arandela 140 m3- L-6mm Cant. 40, L-10mm Cant. 40mm, L-12mm Cant. 30mm, L-20mm Cant. 30mm, tuercas 385, arandela 385
Aplicaciones	Equipos químicos, equipos de producción de alimentos y fármacos, placas de rodamiento, tubos de intercambiador de calor, bombas y válvulas

Especificaciones mecánicas

Longitudes de tornillos/pernos	6mm a 25mm
Tamaño de rosca	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material	Acero inoxidable
Tipo de acero inoxidable	304, A2
Acabado	Sencillo
Longitud de tornillo/perno más larga	25 mm
Longitud de tornillo/perno más corta	6mm
Especificación	DIN 85, DIN 963A, DIN 934, DIN 125

Kit Contents											
Head Type	Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	Nuts	Washers
Slotted Pan	M2	6	100	12	100	-	-	-	-	200	200
Slotted Pan	M2.5	6	90	12	90	-	-	-	-	140	140
Slotted Pan	M3	6	40	10	40	12	30	20	30	385	385



- GB** Machine screw kit ISO metric slotted stainless steel
- D** ISO-metrisches Schlitzkopf-Maschinenschrauben-Sortiment, rostfreier Stahl
- F** Kit de vis à métaux fendues, en acier inoxydable, filetage métrique ISO
- I** Corredo di viti a macchina metriche ISO intagliate in acciaio inossidabile
- E** Juego de tornillos para metales, ISO, de rosca métrica, cabeza ranurada, acero inoxidable

M5 X12 20X M5 X16 12X M5 X25 12X	M4 X10 50X M4 X16 20X M4 X25 15X	M3 X10 40X M3 X12 30X	M3 X6 40X M3 X20 30X	M2.5 X6 90X M2.5 X12 90X	M2 X6 100X M2 X12 100X
M6 X12 10X M6 X20 10X M6 X25 10X	M5 X12 20X M5 X20 10X M5 X25 15X	M4 X12 40X M4 X16 30X M4 X20 20X	M3 X6 60X M3 X12 80X M3 X20 40X	M6 X25 10X	M6 X12 15X M6 X16 10X
M6 65X M6 65X	M5 89X M5 89X	M4 175X M4 175X	M3 385X M3 385X	M2.5 140X M2.5 140X	M2 200X M2 200X



