

# DP PS-6 - 隔板



3036738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036738>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

隔板，深度: 29 mm，宽度: 6.2 mm，高度: 22.4 mm，位数: 1，颜色: 红色



## 商业数据

订货号	3036738
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
目录页面	页码98 (C-1-2019)
GTIN	4017918818982
单件重量 (含包装)	1.752 g
单件重量 (不含包装)	1.5 g
原产地	PL

# DP PS-6 - 隔板

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036738>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	隔板
位数	1

### 材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

### 尺寸

尺寸图	
宽度	6.2 mm
高度	22.4 mm
深度	29 mm

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

# DP PS-6 - 隔板


3036738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036738>



## 图纸

尺寸图



# DP PS-6 - 隔板



3036738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036738>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DP PS-6 - 隔板

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036738>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)