

i200 Pince de courant AC



Pince de courant AC petit format, pratique et efficace

Les pinces de courant Fluke constituent des outils idéaux pour étendre les gammes d'intensités offertes par les multimètres.

La Fluke i200 est une pince de courant monogamme 200A AC avec une sortie sous forme d'un signal d'intensité via deux fiches banane blindées de sécurité. La i200 est compatible avec la plupart des multimètres Fluke et avec tout instrument de mesure acceptant les fiches banane blindées.

- Accessoire pour multimètre numérique capable de mesurer des courants jusqu'à 200 A AC
- Sortie 1 mA/A garantissant une lecture aisée sur le multimètre
- Mesures de courant précises sans déconnecter le circuit
- Diamètre max. du conducteur : 20 mm
- Certifié CAT III 600 V

Caractéristiques	
Gamme de courant nominal	200 A
Gamme de courant en continu	0,5 A - 200 A
Courant non destructif maximal	240 A
Plus petit courant mesurable	0,5 A
Précision de base	1% + 0,5 A (48-65 Hz) (% de lecture + spécif.)
Fréquence utilisable	40 Hz - 10 kHz
Niveau(x) de sortie	1 mA/A
Caractéristiques de sécurité	
Sécurité	CAT III, 600 V
Tension maximum	600 V AC

Caractéristiques générales et mécaniques	
Garantie	1 an
Diamètre maximal de conducteur	20 mm
Taille maximal de conducteur (barre d'alimentation)	20 x 5 mm
Longueur de câble de sortie	1,5 m
Sortie fiches bananes blindées	Oui