

TDG M60000

- Référence : TDG M60000
- Définition : Meuleuse crayon
- Pinces : Diamètre 3 mm
- Consommation air : 30 l/min. (à vide)
- Vitesse de rotation à vide : 60 000 tr/min.
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,3 bar
- Niveau sonore : 95 dBa
- Vibrations : 2,4 m/s²
- Longueur : 132 mm
- Poids : 0,3 kg
- Matériau : Corps aluminium



Applications

