




Etichette di identificazione, trasferimento termico

- Helatag 1204 (Argento)



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Argento (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Argento (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1	500	Argento (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Argento (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1	500	Argento (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1	75,0 m	Argento (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1	5.000	Argento (SR)	596-21204
TAG78TD1-1204-SR	104,0	140,0	105,0	1	500	Argento (SR)	596-12078

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Etichette per l'identificazione di cespiti, trasferimento termico

- Helatag 1206 (Bianco)

La speciale formulazione delle etichette adesive consente di ottenere i migliori risultati di stampa utilizzando le stampanti a trasferimento termico. La gamma di materiali e ribbon di stampa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utilizzatori. Mediante il software professionale TagPrint Pro è possibile progettare e stampare etichette in maniera immediata, in pochi e semplici passaggi.

Caratteristiche del prodotto

- Ideali per l'applicazione su macchinari e cespiti in zone ad elevate temperature (fino a 150°C)
- I codici a barre e i testi rimangono chiaramente leggibili su questo materiale di qualità elevata
- Eccellente qualità di stampa utilizzando il ribbon TT822OUT
- Risultati di stampa ottimali con le stampanti TT4000+ e TT430
- Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro



Etichette Helatag per identificazioni durature di componenti.


MATERIALE	Materiale 1206, Poliestere (PET), bianco (WH)
Temp. di esercizio	da -40°C a +150°C
Temp. di applicazione	da 0°C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio (µm)	50 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, sali ed alcali.
Ribbon consigliato	TT822OUT
Certificazioni	UL-Recognized





Etichette per l'identificazione di cespiti, trasferimento termico

- Helatag 1206 (Bianco)



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3	10.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3	7.500	Bianco lucido (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2	2.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Bianco lucido (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Bianco lucido (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12673
TAG66TD1-1206-WH	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12666
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	Bianco lucido (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1	2.500	Bianco lucido (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1	500	Bianco lucido (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Bianco lucido (GSWH)	596-12664

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.