

CARACTERISTIQUES

- Chariot léger à usages général/multiples
- Montants en aluminium
- Etagères rainurées pour plus de résistance
- Deux poignées pleine largeur
- Facile à utiliser et à déplacer

Chariot de chariot en aluminium 3 tablettes de RS Pro, 630 x 424mm, charge de 150 kg

RS code commande : 669-3759



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Chariots à plateau robustes de RS PRO qui sont adaptés pour la plupart des environnements. Ces chariots sont équipés de 3 tablettes et sont simples à assembler. Le chariot est conçu avec des poignées aux deux extrémités du plateau supérieur. Les roues pivotantes en caoutchouc garantissent le déplacement simple des chariots pour le transport d'outils. Deux des roues sont équipées de freins pour plus de sécurité lorsque le chariot est en position fixe.

Caractéristiques

Type	Etagère
Nombre de niveaux	3
Type de roue	Caoutchouc
Caractéristiques des roues	Frein, pivotant
Matériau du cadre	Aluminium
Matériau de la roue	Caoutchouc
Freins	Oui
Applications	Usage général, entrepôts, garages, écoles, restauration, industrie alimentaire, ateliers, usines, utilisation à domicile

Spécifications mécaniques

Capacité de charge	150kg
Diamètre de roue	100mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	630 x 420 mm
Longueur de la plate-forme	630mm
Largeur de la plate-forme	424mm