

Han-Eco Mod.10-C-f. HBM/HSM/HCC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 41 010 5405
规格	Han-Eco Mod.10-C-f. HBM/HSM/HCC
浩亭电子目录	https://harting.com/19410105405

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Eco® Modular
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座
	用于表面安装底座
	用于线对线连接底座

版本

尺寸	10 B
锁定类型	双锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984
	EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	44.6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140130944
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467