

Han INOX 3A Cover for Female in Hood



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 44 003 5421
规格	Han INOX 3A Cover for Female in Hood
浩亭电子目录	https://harting.com/19440035421

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-INOX®
附件种类	保护盖
附件介绍	用于上壳 带固定绳 (回路电缆)

版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
详细资料	适用于安装母插芯或Han-Brid®插芯

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	金属
材料(密封件)	FPM
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	35 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132016
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467