

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，自由出线，与 阀连接器 BI (11 mm)，接线: 未接线，电缆长度: 5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 标准产品：坚固的无卤素PUR电缆

商业数据

订货号	1439065
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AF1DDA
产品关键代码	AF1DDA
目录页面	页码238 (C-2-2019)
GTIN	4046356496797
单件重量（含包装）	170.3 g
单件重量（不含包装）	163.38 g
原产地	PL

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

技术数据

产品属性

产品类型	带插拔式阀插头的电缆
应用	标准
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.6 Nm (阀插头)
------	--------------

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	TPU
材料 外壳 电磁阀插头	TPU
接触件材料	CuSn
电磁阀插头的插芯材料	PA 6.6
接触件表面材料	Sn

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U_N	230 V AC
	230 V DC
额定电流 I_N	6 A

阀连接器特性

固定螺钉	M3 x 29
------	---------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接器

连接1

类型	自由出线
----	------

连接2

类型	阀连接器 BI (11 mm)
----	-----------------

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

标识材料	CuSn (触点)
	Sn (触点表面)
	PA 6.6 (插芯)
	TPU (外壳)
保护电路	未接线

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	30 kg/km
UL AWM	20549
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	28x 0.15 mm
AWG, 信号线	20
导线横截面	3x 0.5 mm²
线径, 包括绝缘层	1.5 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径	4.50 mm ±0.2 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	黑色1, 黑色2, 黄绿相间
总绞线	3线, 绞合
最大导线电阻	39 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	最小 20 MΩ*km
额定电压, 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 1200 V
最小弯曲半径, 固定安装	5 x D
最小弯曲半径, 活动安装	10 x D
最小弯曲半径, 固定式安装	22.5 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	45 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s²

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 DIN VDE 0482 标准
	符合 DIN EN 50265-2-1 标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
其它防护功能	主要抗油性
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-20 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-20 °C ... 85 °C (阀门插头)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-15 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)


图纸

尺寸图




BI类阀插头

尺寸图




BI类阀插头，侧视图

示意图



BI类阀插头引脚分配

电路图



阀插头触点分配

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆

1439065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>



EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

	CSAus 认证ID: 13631			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	230 V	6 A	-	-

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 传感器/执行器电缆



1439065
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1439065>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn