

Han-Modular Compact side entry M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 14 001 0501
规格	Han-Modular Compact side entry M25
浩亭电子目录	https://harting.com/19140010501

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Modular® Compact
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	Modular Compact
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	单锁扣
详细资料	额定电压 ≤630 V
	额定脉冲电压 ≤6 kV
	污染等级3
对于完整的连接器，规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压，则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。	
包装内容	货物交付中包括 4 个螺栓

技术参数

拧紧力矩	1 Nm M3固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 锁定状态



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	镀镍
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61984
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	93.09 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124271
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466