

ALPHA

3478PJO080P62 TFR

EAN 4031582397802

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	28 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.453 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PJO080P62 TFR

EAN 4031582397802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

