

# SPECTRUM

## VISIBILITÉ ET PROTECTION

Grâce à sa monture bi-matière et sa tresse souple, Spectrum offre une protection supérieure et une grande adaptabilité. Disponible en deux tailles, Spectrum se décline également en de nombreuses versions, avec différents types de montures et de traitement d'oculaires pour proposer une solution adaptée à toutes les entreprises, quel que soit leur environnement spécifique. Son design tendance et son ergonomie optimisée assure également une plus grande acceptation pour plus de sécurité et de productivité.

 105 G

 S'ADAPTE À LA PLUPART DES LUNETTES DE PRESCRIPTION

+ **MONTURE CO-INJECTÉE EN PC/TPR POUR PLUS DE CONFORT ET DE SOUPLESSE**

+ **DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES ET TRAITEMENTS**

+ **MONTURE SOUPLE POUR S'ADAPTER À LA MORPHOLOGIE DE CHAQUE UTILISATEUR**

+ **COMPATIBLE AVEC LES LUNETTES DE VUE**



### TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

### VERSIONS

#### TAILLE NORMALE



SPECTN10W

SPECTN14W



SPECTN11W

SPECTN15W



SPECTN12W

SPECTN20W



SPECTN13W

#### PETITE TAILLE



SPECSN10W

SPECSN12W



SPECSN11W

SPECSN13W

#### ACCESSOIRES



SPECTN00W



INSERX00W

**bolle**  
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK  
**GOGREEN**

SPECTRUM						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small>	TRAITEMENT	NORME
☑	☑ INCOLORE AÉRÉE	☑ SPECTN10W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INCOLORE ETANCHE	☑ SPECTN11W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INCOLORE AÉRÉE	☑ SPECTN12W	☑ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INCOLORE ETANCHE	☑ SPECTN13W	☑ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INC. AÉRÉE - MOUSSE	☑ SPECTN14W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INC. ETANCHE - MOUSSE	☑ SPECTN15W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑
*	☑ FUMÉ AÉRÉE	☑ SPECTN20W	☑ GL3 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑
☑	☑ INCOLORE AÉRÉE	☑ SPECSN10W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑ <b>S</b>
☑	☑ INCOLORE ETANCHE	☑ SPECSN11W	☑ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	+PLATINUM	EN ISO 16321-1 - ☑ <b>S</b>
☑	☑ INCOLORE AÉRÉE	☑ SPECSN12W	☑ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - ☑ <b>S</b>
☑	☑ INCOLORE ETANCHE	☑ SPECSN13W	☑ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☑ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - ☑ <b>S</b>

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

**S** VERSIONS «SMALL»

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
Taille: 36 x 18 x 7 mm	Taille: 34x18x11 cm Poids: 0.001 kg	Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 - 5 pcs	3660740219932 - 40 pcs
3660740019945	3660740119942 - 5 pcs	3660740219949 - 40 pcs
3660740019952	3660740119959 - 5 pcs	3660740219956 - 40 pcs
3660740019969	3660740119966 - 5 pcs	3660740219963 - 40 pcs
3660740019976	3660740119973 - 5 pcs	3660740219970 - 40 pcs
3660740019983	3660740119980 - 5 pcs	3660740219987 - 40 pcs
3660740019990	3660740119997 - 5 pcs	3660740219994 - 40 pcs
3660740021436	3660740121433 - 5 pcs	3660740221430 - 40 pcs
3660740021443	3660740121440 - 5 pcs	3660740221447 - 40 pcs
3660740021450	3660740121457 - 5 pcs	3660740221454 - 40 pcs
3660740021467	3660740121464 - 5 pcs	3660740221461 - 40 pcs
<b>CODE DOUANIER : 9004901000</b>		



ACCESSOIRES EN OPTION					
REFERENCE	DESCRIPTION	MARQUAGE MONTURE	UNITAIRE	BOITE	CARTON
SPECTN00W	PARE-VISAGE	16321 ☑ DT C€	3660740027391	-	3660740227395
INSERX00W	INSERTS OPTIQUES	-	3660740027551	-	3660740227555

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
<b>OCULAIRE</b>	POLYCARBONATE - 2.5 MM	<b>MOUSSE</b>	
<b>BASE</b>	5 - PEU GALBÉE	<b>TRESSE</b>	POLYESTER / SPANDEX - 250 MM
<b>MONTURE</b>	PC/TPR	<b>OPTIONS</b>	

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

OU SCANNEZ:

**NETTOYAGE ET STOCKAGE**

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 09-12-2025


**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098



## EMBALLAGE

ECO-  
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)



100%  
RECYCLÉ



100%  
RECYCLABLE



## PRODUIT



100%

D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS  
LE PROCESSUS DE PRODUCTION

**0.544**  
**kgCO<sub>2</sub>e D'ÉMISSIONS**  
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

**65.6%**  
**DE RÉDUCTION DE CO<sub>2</sub>**  
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

\*\*8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard  
\*\*27,8 % de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.