

## DCD778D2T-QW

Perceuse visseuse percussion XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless - Mandrin plastique



5035048690468



### Description du produit :

Couple dur/tendre (Nm) : 65/26 Régime à vide (tr/min) : 0-500/1750 Ø perçage bois/métal/béton (mm) : 30/13/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-8500/29750 Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13 Mandrin Plastique

### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Mandrin monobloc sans clé de 13 mm avec verrouillage automatique de la broche pour un changement d'embout rapide et facile d'une seule main
- Deux vitesses, vitesse variable et interrupteur gauche/droite pour un contrôle maximal
- Mécanisme de couple réglable à 15 positions pour des résultats uniformes et une précision optimale lors du vissage
- Réglages du pilon et du marteau de perçage pour de multiples applications
- Poignée ergonomique améliorée avec revêtement en caoutchouc
- Chargeur polyvalent multi-voltage pour batteries XR Li-ion
- Fait partie de la plateforme intelligente XR Li-Ion conçue pour une efficacité encore plus grande afin d'accomplir le travail plus rapidement
- Perceuse-visseuse compacte 18V XR avec batteries XR 3Ah Li-ion équipée d'un moteur brushless

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Perceuse-visseuse (x1)
- Batteries (x2)

### Spécifications techniques :

- Capacité de perçage (bois) : 30 mm
- Capacité de perçage (maçonnerie) : 13 mm
- Couple maximal : 65 Nm
- Capacité de la batterie [Impérial] : 2.0 Ah
- Voltage de la batterie : 18 V
- Poids (y compris la batterie) : 1.6 Kg
- Puissance de sortie : 340 W
- Capacité de perçage (métal) : 13 mm

- Capacité  
de  
mandrin  
: 1.5-13  
mm