

## D SUB HD FE CRIMP SHELL 15P



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 56 100 4701                                                                |
| 规格     | D SUB HD FE CRIMP SHELL 15P                                                   |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09561004701">https://harting.com/09561004701</a> |

### 标识

|    |              |
|----|--------------|
| 类别 | 连接器          |
| 系列 | D-Sub        |
| 标识 | High Density |
| 原件 | 连接器          |

### 版本

|      |                    |
|------|--------------------|
| 接线方式 | 压接针                |
| 公母类型 | 母头                 |
| 尺寸   | D-Sub 1            |
| 针数   | 15                 |
| 锁定类型 | 带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。          |

### 技术参数

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 导体截面积                    | 0.14 ... 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 导体截面积 [AWG]              | AWG 26 ... AWG 24             |
| 线芯外径                     | ≤1.38 mm                      |
| 放电距离                     | ≥1 mm                         |
| 爬电距离                     | ≥1 mm                         |
| 绝缘阻抗                     | > 5 x 10 <sup>9</sup> Ω       |
| 极限温度                     | -40 ... +85 °C                |
| 测试电压 U <sub>r.m.s.</sub> | 1 kV                          |
| 绝缘组                      | IIIa (175 ≤ CTI < 400)        |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|              |   |
|--------------|---|
| Hot plugging | 无 |
|--------------|---|

材料特性

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 材料(插芯)           | 热塑性树脂，玻璃纤维填充 ( PBTP )<br>外壳：钢、镀镍 |
| 颜色(插芯)           | 黑色                               |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                              |
| RoHS             | 符合                               |
| ELV 状态           | 符合                               |
| China RoHS       | e                                |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                              |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                              |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                              |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                                |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)             |
| 包含危险等级的要求集       | R26                              |

规格和认证

|    |           |
|----|-----------|
| 规格 | DIN 41652 |
|----|-----------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 100                |
| 净重          | 5.93 g             |
| 原产国         | 中国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990           |
| GTIN        | 5713140071148      |
| eCl@ss      | 27440214 D-Sub 耦合器 |
| ETIM        | EC001136           |
| UNSPSC 24.0 | 39121469           |