


**NK32/20-TV-XL**

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NK, série légère

X-life

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Cage	TV	Cage plastique en PA66
caractéristique cage	Norme	
classe de tolérance	PN	Normal

## dimensions principale &amp; données de performance

$F_w$	32 mm	Diamètre sous rouleaux
D	42 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
$C_r$	29.500 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r}$	44.500 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur}$	8.000 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_G$	14.000 1/min	vitesse limite
$n_{gr}$	8.000 1/min	Vitesse de base
$m$	0,063 kg	Poids

## Dimensions

$r_{min}$	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------






### Plage de température

T <sub>min</sub>	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T <sub>max</sub>	120 °C	Température de fonctionnement max.

### information additionnelle

G32X42X4	Bague d'étanchéité
SD32X42X4	Bague d'étanchéité 2

### Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement