


Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 400 1560
规格	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
浩亭电子目录	https://harting.com/09454001560

标识

类别	插芯
原件	数据连接器
规格	RJ 工业 RJ45 连接器套
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	8

技术参数

导体截面积 [AWG]	AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径	≤1.6 mm
传输特性	Cat. 6 E _A 级，到 500 MHz
	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
数据速率	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

技术参数

抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 7.9 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	25 g / 11 ms , 每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60603-7 EN 45545-2 铁路车辆防火
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	10
净重	40 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140060012
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552