



## PTE BS

- Part # : PTE BS
- Description : Filter-regulator + lubricator on gantry
- Benefits : 3 « dry » outlets
- Benefits : Fast dismounting system
- Inlet : Profile BRITISH 6 (BRP 06)
- Dry outlet : BSI 06 safety couplings(2 additional possible)
- Lubricated outlet : 2x BSI 06
- Flow : 2800 l/min (@7b, DP 1b)
- Filtration : 25 µ
- Regulation : 0 – 10 b
- Inlet pressure : 12 b maxi
- Body material : Aluminium alloy
- Bowl material : Polycarbonate, metal cover
- Drain : Manual
- Support : Metal mobile gantry
- Lubrication : Use a specific oil for pneumatic tools
- Advised distance between lubricator and tool = 5 m



LUB 3256



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - [www.prevost.eu](http://www.prevost.eu)

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis