



Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento

- Serie OS


Le fascette della serie OS sono ideali nei settori dove vengono utilizzati cavi con basso spessore di isolamento come per esempio l'automotive e l'aerospace. Le fascette OS in PA66V0 sono adatte a quei settori in cui siano fondamentali la riduzione dei gas tossici e la non propagazione della fiamma (per es. ferroviario).

Caratteristiche del prodotto


- Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo
- La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta
- Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa
- Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura
- Per applicazioni ad alte temperature o dove sia richiesta la resistenza al fuoco sono disponibili i materiali PA46 e PA66V0
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile



Il nuovo disegno della testa della Serie OS



Fascette PEEK



Il profilo della testa ottimizza lo spazio, garantisce minimo sforzo nell'inserimento e un'elevata resistenza alla trazione.

**Per gli utensili applicatori
vai a pagina 302.**

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. min	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18ROS	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	Naturale (NA)	1.000	118-00035
	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	Nero (BK)	500	118-04701
T30ROS	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	Naturale (NA)	100	118-00064
	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100	118-04800
T30LOS	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	Naturale (NA)	100	118-00044
	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100	118-04900
T50SOS	4,6	150,0	1,6	35,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	118-05850
T50ROS	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	Naturale (NA)	100	118-05059
	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	Nero (BK)	500	118-05040
T50MOS	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	Naturale (NA)	100	118-00055
	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	118-00018
T50LOS	4,6	384,0	1,6	110,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	118-05900
T120ROS	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	Naturale (NA)	100	118-00067
	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	Nero (BK)	100	118-00066

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.