

CUC-PP-PATCHBAY-MH - 配线块

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1409283>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配线块，类型: 19"支架/固定外壳，保护等级: IP20，标识材料: 钢，粉末涂层，接线方式: 螺钉连接，壳体尺寸: 1，颜色: 浅灰色 RAL 7035



产品描述

配线板，19"，1个RU，带5个金属支架

优势

- 坚固耐用
- 方便进行电缆管理

商业数据

订货号	1409283
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNLBZ
产品关键代码	ABNLBZ
目录页面	页码50 (NTK-2014)
GTIN	4046356867078
单件重量(含包装)	822.9 g
单件重量(不含包装)	804.63 g
原产地	CN

CUC-PP-PATCHBAY-MH - 配线块

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1409283>



技术数据

产品属性

产品类型	数据插头
类型	1RU

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

宽度	482.6 mm
高度	44.45 mm
钻孔距离 , 水平	31.6 mm

材料规格

颜色	浅灰色 RAL 7035
标识材料	钢 , 镀锌
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	钢 , 粉末涂层
外壳表面材料	粉末镀层 , 灰色

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-10 °C ... 60 °C

安装

安装类型	19" 适配器
------	---------

CUC-PP-PATCHBAY-MH - 配线块

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1409283>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	19170192

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PP-PATCHBAY-MH - 配线块

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1409283>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn